© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3105 00	1/10/100	16,82	01	4010337038856
 sans griffes de fixation	3815 00	1/10	16,82	01	4010337038863

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
- Test de tension depuis l’avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
- Base thermoplastique incassable.
- En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.
- Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
- Peut également être utilisé avec bascule 1x.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.