© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Émetteur mural radio eNet 1x System 55, manette av. zone d inscript.



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 transparent / blanc brillant	5331 100	1	126,55	42	4010337116516

Caractéristiques

- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes.
- Le montage peut se faire sans boîtier apparent ou boîtier pour appareil.
- L'émetteur mural radio peut être fixé au mur à l'aide de vis ou être collé sur des surfaces lisses et transparentes avec une plaque de montage.
- Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et d'ambiances.
- Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion.
- Manette réglable comme fonction de canal ou d'ambiance.
- LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches.
- Appareil sur piles.

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-5°C à +45°C
Fréquence radio:	868,3 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Tension nominale:	DC 3 V
Batterie	
- Type:	1 x CR 2450N
- N° UN:	3091

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
- L'émetteur mural radio est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
- En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition en métal, la portée peut diminuer.

Etendue de la livraison

- Piles sont comprises dans la livraison.
