© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Actionneur de commutation IP**




| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Rail DIN | 5566 000 | 1 | 190,00 | 30 | 4010337112839 |

**Caractéristiques**

- Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
- Actionneur de commutation pour l’allumage de la lumière, la commande d’un ouvre-porte sur des portes annexes ou d’autres fonctions via IP / réseau.
- Commande d’un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 6 A via IP / réseau.
- L’actionneur de commutation peut être commandé via les touches de l’écran des appareils de commande muraux et l’application "Gira DCS mobile".
- L’actionneur de commutation peut fonctionner dans quatre modes de fonctionnement différents :Minuterie (éclairage) / Ouvre-porte / Interrupteur / Impulsion pour la commande des automates existants de cages d’escalier.
- Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé.
- Temps de commutation réglable en continu de 1 s à 10 min selon la fonction sélectionnée.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Alimentation en tension auxiliaire: | 21 V à 31 V CCPar exemple, alimentation en tension Gira (référence1296 00 ou 2570 00). |
| Connexion réseau: | RJ45 |
| Contact de relais: | 6 A à 230 V CA, 2 A à 30 V CC libre de potentiel |
| Puissance de commutation<br>- Lampe à incandescence:<br>- LED: | <br>230 V CA / 6 A<br>230 V CA / 100 W |
| Entrée binaire: | NC/NO sélectionnable |
| Température ambiante: | -5 °C à +55 °C |
| Dimensions: | 2 UM |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Unités modulaires (UM): | 2 |