© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Relais de coupure 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Encastré	0382 00	1/5	88,53	02	4010337382003

Caractéristiques

- Commande simultanée de plusieurs entraînements de store.
- Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure.
- Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d'une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.
-

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50 Hz
Courant de commutation:	4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d'enclenchement 100 %
Raccordements	
- Alimentation:	2 x borne à vis
- Central:	2 x borne à vis
- Entraînement 1, 2:	2 bornes vissées chacun
- Poste secondaire 1, 2:	1 borne vissée chacun
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Profondeur de montage:	21,5 mm

Indications

- Le relais de coupure encastré se monte dans un boîtier (L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.)

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.