© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Capteur de fuite**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5068 00 | 1 | 103,40 | 06 | 4010337107903 |

**Caractéristiques**

- Détection des infiltrations d’eau et des fuites.
- Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires).
- Montage sur la surface à surveiller.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Tension nominale: | 3,3 V CC jusqu’à 5 V SELV |
| Consommation de courant: | typ. 0,5 mA |
| Conducteur de raccordement: | 2 m |
| Classe de protection: | III |
| Indice de protection: | IP67 |
| Température ambiante: | 0°C à +50°C |