
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

**System 3000 Bedienaufsatz BT System 55**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 5368 01 | 1/5 | 139,11 | 02 | 4010337104094 |
| Reinweiß glänzend | 5368 03 | 1/5 | 139,11 | 02 | 4010337104100 |
| Reinweiß seidenmatt | 5368 27 | 1/5 | 139,11 | 02 | 4010337104124 |
| Anthrazit | 5368 28 | 1/5 | 142,25 | 02 | 4010337104131 |
| Farbe Alu (lackiert) | 5368 26 | 1/5 | 147,13 | 02 | 4010337104117 |
| Schwarz matt (lackiert) | 5368 005 | 1/5 | 147,13 | 02 | 4010337104148 |
| Grau matt (lackiert) | 5368 015 | 1/5 | 147,13 | 02 | 4010337104155 |
| Edelstahl | 5368 600 | 1/5 | 156,04 | 02 | 4010337104162 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten



**Merkmale**

- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Funktionen am Aufsatz

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

Funktionen mit Gira System 3000 App

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
- Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
- Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
- Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
- Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
- Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
- Astrozeitverschiebung einstellbar.
- Zufallsfunktion.
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
- Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
- Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.
- Umstellung auf Inversbetrieb bei Jalousieeinsätzen möglich.
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit bei Dimmeinsatz einstellbar.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Ganggenauigkeit<br>- pro Monat: | ± 10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |
| Funkfrequenz: | 2,402 bis 2,480 GHz |
| Sendeleistung: | max. 2,5 mW, Klasse 2 |
| Sendereichweite: | typ. 10 m |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |

---

**Hinweise**

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.

---