

## System 3000 Bedienaufsatz BT Pfeilsymbole System 70



| Spezifikation                                                                                                      | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend                | 5382 70     | 1/5 | 136,86             | 02 | 4010337122685 |
|  Reinweiß seidenmatt (lackiert) | 5382 72     | 1/5 | 144,58             | 02 | 4010337122692 |
|  Anthrazit (lackiert)           | 5382 73     | 1/5 | 144,58             | 02 | 4010337122708 |
|  Schwarz matt (lackiert)        | 5382 74     | 1/5 | 144,58             | 02 | 4010337122715 |
|  Grau matt (lackiert)           | 5382 76     | 1/5 | 144,58             | 02 | 4010337122722 |

### Merkmale

- Bedienung und Programmierung mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth® mit der Gira System 3000 App.
- Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

### Funktionen am Aufsatz

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung.
- Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereneinsatz.
- Einschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar mit System 3000 Dimmeinsatz oder DALI Power-Steuereinheit.

### Funktionen mit Gira System 3000 App

- Bedienen von Behängen und Beleuchtung mit Statusrückmeldung.
- Anzeige der aktuellen Behangposition oder Dimmstellung.
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren.
- Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft.
- Programmierung von bis zu 40 individuellen Schaltzeitpunkten.
- Zu jeder Schaltzeit können Jalousie- und Lamellenpositionen oder Schalt- und Dimmwerte gespeichert werden.
- Kopieren von Schaltzeiten auf weitere Geräte möglich.
- Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion).
- Astrozeit durch Standortbestimmung optimierbar.
- Astrozeitverschiebung einstellbar.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

Preis gültig für Österreich mit Versand 4/2015

- Automatische Datum- und Uhrzeitsynchronisierung bei Verbindung mit Smartphone oder Tablet.
- Passwortschutz für Zeitprogramme und Konfiguration möglich.
- Speichern einer Behangposition, Behangfahrzeit, Lamellenumsteuerzeit.

## Technische Daten

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ganggenauigkeit<br>- pro Monat: | ± 10 s                |
| Gangreserve:                    | ca. 4 h               |
| Funkfrequenz:                   | 2,402 bis 2,480 GHz   |
| Sendeleistung:                  | max. 2,5 mW, Klasse 2 |
| Sendereichweite:                | typ. 10 m             |
| Umgebungstemperatur:            | -5 °C bis +45 °C      |

---

## Hinweise

- Bei Verbindung mit der Gira System 3000 App wird die Uhrzeit aktualisiert.

---