© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Morsettiera 6 moduli 230 V~



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2479 00	1	106,14	02	4010337110187

Caratteristiche

- Morsettiera per il cablaggio di regolatori della temperatura ambiente e attuatori termici.

Dati tecnici

Potenza assorbita:	230 V, 50 VA
Fusibile	
- 230 V:	T4AH
Numero	
- Zone di riscaldamento:	6
- Regolatore della temperatura ambiente:	max 6
- Attuatori:	max 15
Corrente di accensione	
- Per attuatore:	max. 500 mA
Potenza nominale	
- Tutti gli attuatori:	max. 24 W
Potenza di commutazione	
- Controllo pompe:	2 A / 200 VA a induzione
Collegamenti	
- Controllo pompe:	1
- Commutazione riscaldamento/ raffreddamento:	1
- Timer esterno:	1
- Regolatore della temperatura ambiente:	6
- Alimentazione di tensione 230 V:	1
Direzione di azione:	NC
Azione:	Tipo 1 / Tipo 1.C

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Classe di protezione:	II
Umidità ambientale:	80% senza condensa
Temperatura ambiente:	Da 0 a +50 °C
Sezione del conduttore serrabile:	da 0,2 a 1,5 mm²
Dimensioni - L x H x P:	326,5 x 90 x 50 mm