© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ doppio interruttore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3115 00	1/10	34,70	01	4010337064473
 senza graffe di fissaggio	3825 00	1/10	34,70	01	4010337038900

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie all’impronta robusta della testa della vite PZ1/intaglio/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- A un montaggio più rapido ed efficiente provvede la lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, è possibile passare, a seconda dell’interruttore, dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.

Dati tecnici

Profondità di montaggio	
- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Contenuto della fornitura

- Elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.
