© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20) TX_44**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco puro | 4453 66 | 1/5 | 14,44 | 13 | 4010337093848 |
|  antracite (verniciato) | 4453 67 | 1/5 | 20,85 | 13 | 4010337093855 |
|  color alluminio (verniciato) | 4453 65 | 1/5 | 20,85 | 13 | 4010337093831 |

**Caratteristiche**

- Anello di supporto con messa a terra.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili da: | da 1,5 mm² a 2,5 mm² |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a 45 °C |

**Avvisi**

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di guarnizione della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.