GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~ con campo per targhetta Interruttore a 2 poli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	0112 30	-	-	-	4010337112303

Caratteristiche

- Con elemento lampada fluorescente.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.
- Soggetto a disponibilità.

Contenuto della fornitura

- Targhetta con scritta “Riscaldamento On/Off”, “VERWARMING AAN/UIT” in dotazione.
- Passacavo a due moduli (passacavo gemellato) in dotazione.
- L’elemento lampada fluorescente 230 V~ 1,5 mA è in dotazione.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.