GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo interruttore a pulsante 10 AX 250 V~ deviatore universale



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3126 00	1/10/100	15,31	01	4010337039020
 senza graffe di fissaggio	3836 00	1/10	15,31	01	4010337038962

Caratteristiche

- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Grazie alla posizione uniforme del bilanciere che ne risulta, l’installazione elettrica presenta un aspetto ordinato e raffinato.
- Soprattutto nelle combinazioni multiple, ad esempio con più interruttori in un’unica mascherina, l’estetica viene notevolmente incrementata.

Dati tecnici

Profondità di montaggio	
- 3126 00:	32 mm
- 3836 00:	23 mm
Sezione dei conduttori	
- per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale	
- LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.