# **GIRA** Scheda dati



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ Pulsante doppio**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  grigio | 3153 30 | 1/10 | 37,75 | 14 | 4010337121152 |

**Caratteristiche**

- Prova di tensione dal lato anteriore.
- A un montaggio più rapido ed efficiente provvede la lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, è possibile passare, a seconda dell'interruttore, dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

**Dati tecnici**

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.