
GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ interruttore deviatore / pulsante deviatore



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 con graffe di fissaggio	3139 00	1/10	31,07	01	4010337039136
 senza graffe di fissaggio	3869 00	1/10	31,07	01	4010337064565

Caratteristiche

- Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante.
- Per comandare e controllare i colori della luce di orientamento a LED.
- Per il comando manuale di rilevatori di movimento.
- Per il comando di apparecchi derivati di regolazione luce.
- Per comandare l'illuminazione accesa.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.