© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A**




| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  AMG | 5319 00 | 1 | 80,82 | 42 | 4010337774037 |

**Caratteristiche**

- Alimentazione di tensione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente radio eNet e la videocamera esterna.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | |
| - Primario: | da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz |
| - Secondario: | da 12 a 14 V DC |
| Corrente nominale | |
| - Secondario: | 2 A |
| Corrente di dispersione: | max 250 µA |
| Temperatura ambiente: | da -10 °C a +50 °C |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Unità di larghezza (TE): | 2 |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.