GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Universele uit-wisselschakelaar	0106 00	-	-	-	4010337106005
	0816 00	-	-	-	4010337816003
 Kruisschakelaar	0107 00	-	-	-	4010337107002
 Schakelaar 2-polig	0102 00	-	-	-	4010337102007
 Wisselschakelaar 2-polig	0109 00	-	-	-	4010337109006

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.
