© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Tastsensor 2 1-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
clear / zuiver wit glanzend	2001 100	1	67,43	02	4010337047988
edelstaal	2001 600	1	83,93	02	4010337020356

Kenmerken

Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen

- Wip met twee rode leds voor statusweergave.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Achtergrondverlichting.
- Aansluiting van twee drukcontacten, twee leds en achtergrondverlichting via klemblok aan de achterzijde.

Technische gegevens

Nominale spanning per drukcontact:	AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid per drukcontact:	max. 20 mA
Nominale spanning per led:	DC 24 V SELV
Belastbaarheid per led:	1 mA
Aansluiting:	2 x klemblok 9-polig
Aansluitingdoorsnede:	0,4 tot 0,8 mm eendradig
Inbouwdiepte:	25 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.

Levering

- Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
