GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Inbouwradio IP System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2320 01	1	217,66	03	4010337107699
zuiver wit glanzend	2320 03	1	217,66	03	4010337107705
zuiver wit mat	2320 27	1	217,66	03	4010337107729
antraciet	2320 28	1	219,86	03	4010337107736
kleur aluminium (gelakt)	2320 26	1	222,58	03	4010337107712
zwart mat (gelakt)	2320 005	1	222,58	03	4010337107743
grijs mat (gelakt)	2320 015	1	222,58	03	4010337107750
edelstaal (gelakt)	2320 600	1	222,58	03	4010337107767

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Kenmerken

- Internetradio voor inbouwmontage.
- De radio kan worden gebruikt om internetradiozenders via WLAN af te spelen.
- De radio kan ook worden gebruikt om Sonos-luidsprekers te bedienen.
- Het is ook mogelijk om muziekbestanden van een mobiel apparaat via Bluetooth® af te spelen.
- De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
- De integratie in het WLAN kan in de eenvoudigste vorm via de WPS-functie plaatsvinden.
- Bovendien kan de inbedrijfstelling comfortabel worden uitgevoerd met de Gira System 3000 app via een mobiel apparaat. Alle andere instellingen van de radio kunnen ook met de app worden uitgevoerd. Er kunnen tot 20 voorkeurzenders worden opgeslagen. De eerste drie zenders kunnen direct worden opgeroepen met de voorkeurtoetsen op de radio.
- Verdere functies via de app zijn de keuze van de bedrijfsmodi 'internetradio' of 'Sonos-bediening', de individuele rangschikking van de display-inhoud, de geluidsinstelling, het weerbericht en de wekfunctie.
- Via de ingang neveneenheid met 230 V kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of bewegingsmelder samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
- De radio is compact in een inbouwbasiselement ondergebracht en kan daardoor in een enkele apparaatdoos worden geïnstalleerd.
- De luidspreker kan in combinatie met de radio worden geïnstalleerd of op afstand in een apparaatdoos. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten. De radio kan in mono- en stereomodus werken.
- In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit. De radio kan ook worden gebruikt als wekker.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Luidsprekerimpedantie:	4 Ω tot 16 Ω
Aansluitklemmen	
- Net:	1,5 mm² tot 2,5 mm²
- Luidspreker:	0,5 mm² tot 1,5 mm²
Inbouwdiepte:	32 mm
Audiovermogen:	1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrequentie:	2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW
Zendbereik:	doorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.
