© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement USB-voeding PD 1-voudig 65 watt Type C



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 wit	2362 00	1	88,23	02	4010337125259
 zwart	2363 00	1	88,23	02	4010337125242

Kenmerken

- De basiselement USB-voeding type C met Power Delivery maakt sneller opladen mogelijk als het aan te sluiten apparaat ook Power Delivery technologie heeft.
- Het aangesloten apparaat bepaalt de gepaste laadspanning uit het aanbod van de voeding. 5, 9, 15 of 20 V met max. 3,25 A zijn mogelijk. Dit resulteert in een laadvermogen van maximaal 65 W (20 V x 3,25 A).
- Door de Power Delivery technologie is aanpasbaar opladen mogelijk.
- Laadstation voor accu's van mobiele apparaten met USB-C-aansluiting.
- 1 x USB-bus type C.
- Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
- Aansluiting volgens USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Uitgangsspanning:	DC 5 tot 20 V
Uitgangsstroom:	max. 3,25 A
laadvermogen:	15 tot 65 W
Stand-by:	< 0,09 W
Beschermingsklasse:	II
Aansluitingdoorsnede:	max. 2,5 mm^2
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.