
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ serieschakelaar**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  met bevestigingsklauwen | 3115 00 | 1/10 | 33,21 | 01 | 4010337064473 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3825 00 | 1/10 | 33,21 | 01 | 4010337038900 |

**Kenmerken**

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte
- 3115 00: 32 mm
- 3825 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**Levering**

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.

---