GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3125 00	1/10	22,18	01	4010337038894
 zonder bevestigingsklauwen	3835 00	1/10	22,18	01	4010337038924

Kenmerken

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- De uniforme positie van de wipschakelaars die hierdoor ontstaat, zorgt voor een geordende en hoogwaardige uitstraling van de elektrische installatie.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, met bijvoorbeeld meerdere schakelaars in één afdekraam.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.