GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display System 70



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	5393 70	1/5	113,44	02	4010337118664
zuiver wit mat (gelakt)	5393 72	1/5	119,73	02	4010337118671
antraciet (gelakt)	5393 73	1/5	119,73	02	4010337118640
zwart mat (gelakt)	5393 74	1/5	119,73	02	4010337118688
grijs mat (gelakt)	5393 76	1/5	119,73	02	4010337118657

Kenmerken

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand:	± 10 s
Gangreserve:	ca. 4 h
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C