GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Insteekeenheid datakap voor Modular Jack AMP



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 2-voudig	0039 00	1/5/25	7,92	01	4010337039006

Aanwijzingen

- Geschikt voor:AMP 6-polig 1116603-1 toolless cat.3AMP 8-polig 1116515-1 cat.5e afgeschermdAMP 8-polig 1116604-1 toolless cat.5e onafgeschermdAMP 8-polig 1339015-1 toolless cat.5e afgeschermdAMP 8-polig 1375055-1 SL cat.6 onafgeschermdAMP 8-polig 1375188-1 SL cat.6 afgeschermdKannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45Krone Inline RJ45 afgeschermd/onafgeschermdAMP SL Series RJ45 Jack cat.5EAMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 afgeschermd cat.7_AAMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat.7_AAMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 afgeschermd cat.6AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat.6AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 afgeschermd cat.6_AAMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat.6_AAMP LC optische kabel Duplex adapterAMP MT RJ optische kabel Duplex.
- Tweede opening afsluitbaar.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.