
GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Serieschakelaar	0105 00	-	-	-	4010337105008
	0815 00	-	-	-	4010337815006
 Wisselschakelaar 2-voudig	0108 00	-	-	-	4010337108009

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- 0105 00: 28 mm
- 0108 00: 32 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.