GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0159 00	-	-	-	4010337159001

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Volgens beschikbaarheid.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.