GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Combinatie wipschakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat Standard 55, serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	0175 01	1/10	64,22	01	4010337175018
zuiver wit glanzend	0175 03	1	64,22	01	4010337175032
zuiver wit mat	0175 04	-	-	-	4010337175049

Kenmerken

- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2,5 mm²

Aanwijzingen

- Niet breukvast.
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.