© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Windsensor Standard**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0913 00 | - | - | - | 4010337913009 |

**Kenmerken**

- Met de windsensor kunnen bijvoorbeeld de jaloezieën omhoog worden bewogen afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
- Registratie en beoordeling van windsnelheden.
- Instelbaar op 8 windsnelheden.
- Windalarm wordt geactiveerd 15 seconden nadat de ingestelde drempelwaarde voor de windsnelheid is overschreden.
- Testbedrijf voor functiecontrole.
- Evaluatie-eenheid: opbouwapparaat voor installatie binnenshuis in droge ruimten.
- Winddetector: apparaat voor installatie buitenshuis.

**Technische gegevens**

Winddetector

| | |
|---|---|
| - Materiaal detector en schoepenster: | Kunststof (ABS), zwart |
| - Diameter schelp: | Ø 134 H 160 |
| - Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +55 °C |
| - Aansluitleiding: | JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lengte 3 m (verlengbaar tot max. 50 m) |
| - Beschermeringssoort: | IP55 |

Verwerkingseenheid

| | |
|---|---|
| - Windwaarschuwingsbereik: | 3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 trappen |
| - Schakelcontact: | Relais met potentiaalvrij maakcontact |
| - Belastbaarheid: | max. 2 A |
| - Bedrijfsspanning: | AC 230 V |
| - Beschermeringssoort: | IP20 |

Afmetingen

| | |
|---|---|
| - B x h x d: | 110 mm x 99 mm x 38 mm |

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Levering**

- Montagehoek bij levering inbegrepen.

---