GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Verlichtingselement voor opbouwbehuizing



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	1067 01	1/5	26,17	02	4010337105169
 zuiver wit glanzend	1067 03	1/5	26,17	02	4010337107088
 zwart mat (gelakt)	1067 005	1/5	26,17	02	4010337110255

Kenmerken

- De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	0,05 W / 1,65 mA
Lichtsterkte:	0,2 cd
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.