© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

DCS-camera-gateway



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1201 00	1	246,12	10	4010337100034

Kenmerken

- De DCS-camera-gateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-camera-gateway zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter)

Technische gegevens

Aansluitingen	
- 2-draads bus OUT:	2x schroefklem
- 2-draads bus IN:	2x schroefklem
- Video-ingang:	2x schroefklem
- Hulpklemmen:	2x schroefklem
- Relais (wisselcontact):	3x schroefklem
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Videosignaal:	Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard
Afmetingen	
- DCS-camera-gateway:	B 36 x H 52 x D 27 mm

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-camera-gateway en een eigen voeding nodig.
- In een installatie mogen maximaal tien DCS-camera-gateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-camera-gateways mag doorlopen.
- De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

Levering

- Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.
