GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

huisstation video IP zonder WLAN



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 glas wit	1238 12	1	699,00	30	4010337125754
 glas zwart	1238 05	1	699,00	30	4010337125761

Kenmerken

- Geschikt voor deurcommunicatie IP.
- Huisstation voor Gira deurcommunicatie IP.
- Huisstation met SIP-Client.
- Huisstation voor DCS-IP-gateway.
- Volledig voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") HD-kleurendisplay.
- Handige handsfree-functie.
- Volledig glazen front met touch-functionaliteit.
- Enorm grote kijkhoek vanuit alle richtingen.
- Potentiaalvrije ingang voor het aansluiten van een etage-oproepknop.
- Wandmontage in dubbele apparaatdoos.
- WLAN-interface.

Technische gegevens

Voeding:	PoE PoE-vermogensklasse 0: DC 48 V PoE PoE-standaard: IEEE 802.3af
Opgenomen vermogen - Maximaal: - Typisch:	 8 W 4 W
Netwerkaansluiting:	RJ45
Aansluiting voeding:	Steekklem 2-polig
Aansluiting etage-oproepknop:	Steekklem 2-polig
Diagonaal display:	17,78 cm (= 7")
Aantal kleuren:	16,7 M

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Resolutie:	800 x 1280 px. 216 ppi
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Beschermeringssoort:	IP3XD
WLAN-standaard:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
Afmetingen:	B 181 x H 114 x D 15 mm (opbouwhoogte)