GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2475 00	1/5	85,00	02	4010337131632

Kenmerken

- Regeling van verwarmingstoestellen tot maximaal 3680 W.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
- Ingangsklem met selectiefunctie voor het activeren van de verlagingstemperatuur (ECO) via een centrale klok of voor het regelen van de comforttemperatuur op basis van aanwezigheid via een aparte bewegings-/aanwezigheidsmelder.
- Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
- Handmatige omschakeling tussen verwarmen en koelen
- Interne temperatuurvoeler.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,15 W
Schakelstroom:	max. 16 A
Aansluitvermogen - Ohmse belasting:	3680 W
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen:	max. 100 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.