
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Basiselement wipschakelaar en -drukcontact 10 A 250 V~ wisselschakelaar / wisseldrukcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3139 00	1/10	37,10	01	4010337039136
 zonder bevestigingsklauwen	3869 00	1/10	37,10	01	4010337064565

Kenmerken

- Wipschakelaar en -drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is en de rechter wip een drukcontact.
- Voor schakelen en aansturen van de kleur van de led-oriëntatieverlichting.
- Voor handmatig aansturing van bewegingsmelders.
- Voor het aansturen van dimneveneenheden.
- Voor het aansturen van geschakelde verlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.