GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Wandcontactdoos met randaarde 2-voudig 16 A 250 V~voorbedraad, compleet met afdekraam Standard 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4793 01	1/5	29,20	01	4010337095286
zuiver wit glanzend	4793 03	1/5	29,20	01	4010337095293
zuiver wit mat	4793 04	1/5	29,20	01	4010337095309

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Geaarde draagring.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Geschikt voor inbouwdoos 2-voudig, bijvoorbeeld Kaiser, Attema UD50 en PVD 50, HAF 250 en G250, alsook voor click-it wandgootdozen Van Geel.

Levering

- Compleet met afdekraam 2-voudig Gira Standard 55.
