# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display System 70**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  zuiver wit glanzend | 5393 70 | 1/5 | 113,44 | 02 | 4010337118664 |
|  zuiver wit mat (gelakt) | 5393 72 | 1/5 | 119,73 | 02 | 4010337118671 |
|  antraciet (gelakt) | 5393 73 | 1/5 | 119,73 | 02 | 4010337118640 |
|  zwart mat (gelakt) | 5393 74 | 1/5 | 119,73 | 02 | 4010337118688 |
|  grijs mat (gelakt) | 5393 76 | 1/5 | 119,73 | 02 | 4010337118657 |

**Kenmerken**

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
- Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
- Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
- Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
- Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
- Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
- Activeren van de koelmodus via het basiselement.
- Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
- Temperatuurvalherkenning.
- Bedieningsvergrendeling.
- Ventielbeschermingsfunctie.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden



**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Loopnauwkeurigheid per maand: | ± 10 s |
| Gangreserve: | ca. 4 h |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |