© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Kombinasjon vippebryter / SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med heldekkende plate Standard 55, kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	0175 01	-	-	4010337175018
 renhvit glans	0175 03	-	-	4010337175032
 renhvit silkematt	0175 04	-	-	4010337175049

Egenskaper

- Med skruklemmer.

Tekniske data

Monteringsdybde:	30 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger inntil:	2,5 mm²

Merknader

- Ikke bruddsikker.
- Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.