© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Dobbel SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berrøingsbeskyttelse (Safety Plus) og heldekkende plate for innfelt apparatboks enkel Stikklemmer



Spesifikasjon		Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	kremhvit glans	0783 01	-	-	4010337783015
	renhvit glans	0783 03	-	-	4010337783039
	renhvit silkematt	0783 27	-	-	4010337783275
	antrasitt	0783 28	-	-	4010337783282
	aluminiumsfarget (lakkert)	0783 26	-	-	4010337783268
	svart matt (lakkert)	0783 005	-	-	4010337037507

Tekniske data

Monteringsdybde:	25 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur - økt berrøingsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
