GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Belysningselement for påvegghus



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	1067 01	-	-	4010337105169
 renhvit glans	1067 03	-	-	4010337107088
 svart matt (lakkert)	1067 005	-	-	4010337110255

Egenskaper

- De hvite LED-lampene kaster lys nedover. På denne måten får man en indirekte orienteringsbelysning som ikke virker blendende, heller ikke på soverom.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Inngangseffekt:	0,05 W / 1,65 mA
Lysstyrke:	0,2 cd
Omgivelsestemperatur:	0 til 40 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.