© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

PTS-kamera-gateway



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1201 00	1		4010337100034

Egenskaper

- PTS-kamera-gatewayen integrerer et vanlig analogt kamera i Gira-porttelefonsystemet.
- Kameraet kan tilordnes til en dørstasjon. Det eksterne kameraet kobles da automatisk inn ved aktivering av anropsknappen.

Kombihuset til PTS-kamera-gateway gir mulighet til tre forskjellige monteringsmåter

- Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
- Innfelt (i en apparatboks).
- som tavlemontert enhet (med den medfølgende DIN-adapteren)

Tekniske data

Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss OUT:	2 x skruklemme
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruklemme
- Video In:	2 x skruklemme
- Støtteklemmer:	2 x skruklemme
- Relé (veksler):	3 x skruklemme
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Videosignal:	FBAS 1 Vss, PAL-standard
Mål	
- PTS-kamera-gateway:	B 36 x H 52 x D 27 mm

Merknader

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

- Ved flere eksterne kameraer kreves en PTS-kameragateway og en spenningsforsyning for hvert eksternt kamera.
- I et anlegg kan det brukes opptil 10 PTS-kamera-gatewayer, og videosignalet kan maksimalt passere tre PTS-kameragatewayer.
- Det eksterne kameraet tilkobles med skruklemmer.

Leveringsomfang

- For kameraer med BNC-tilkobling følger det med en adapter.
