GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Vippebryter 10 AX 250 V~ Mellomvender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	3107 30	1/10		4010337123958

Egenskaper

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.