GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Vippekontrollbryter 10 AX 250 V~ med tekstfelt og oransje LED-belysningselement 230 V~ Utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	3112 30	1/10		4010337123873

Egenskaper

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Med oransje LED-belysningselement.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Tekniske data

Tilkoblingstverrsnitt	
- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/CFLi:	100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

- Tekstskilt "Heizung Ein/Aus" medfølger.
- Ledningsinnføring dobbel (dobbelinnføring) følger med.
- Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.
