GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats trykknappbryter 10 AX 250 V~vendebryter dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3128 00	1/10		4010337039075
 uten festeklør	3838 00	1		4010337064411

Egenskaper

- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Den enhetlige vippeposisjonen som resulterer som en følge av dette, muliggjør et ryddig og førsteklasses bilde av den elektriske installasjonen.
- Fremfor alt ved flerkombinasjoner, blant annet med flere brytere i en ramme, er det estetiske inntrykket vesentlig bedre.

Tekniske data

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm²
Nominell effekt - LEDi/CFLi:	100 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.