GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats vippepersiennebryter 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3159 00	1/10/100		4010337039211
 uten festeklør	3879 00	1/10		4010337064428

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde
- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.