# GIRA Datablad



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**eNet Trådløs veggsender 3-kanals System 55, vipper med tekstfelt**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  klar / renhvit glans | 5333 100<br>4509259 | 1 | | 4010337116547 |

**Egenskaper**

- eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
- Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner.
- Kan monteres uten påvegghus eller innfelt apparatboks.
- Trådløs veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate.
- Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer.
- Omkoblingsfunksjon, optimert for aktivering av impulsreléaktuatorer.
- Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
- 2-farget LED til høyre og venstre for tastene for signalisering.
- Batteridrevet apparat.

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens: | 868,3 MHz |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m |
| Nominell spenning: | DC 3 V |
| Batteri | |
| - Type: | 1 x CR 2450N |
| - UN-nr.: | 3091 |

**Merknader**

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
- Den trådløse veggsenderen leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
- Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller dekkrammer av metall.

---

**Leveringsomfang**

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.

---