© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

System 3000 romtermostat Display System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5393 70	1/5		4010337118664
 renhvit silkematt (lakkert)	5393 72	1/5		4010337118671
 antrasitt (lakkert)	5393 73	1/5		4010337118640
 svart matt (lakkert)	5393 74	1/5		4010337118688
 grå matt (lakkert)	5393 76	1/5		4010337118657

Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma–fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpassing til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøledrift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningssperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Tekniske data

Gangnøyaktighet per måned:	± 10 s
Girreserve:	ca. 4 t
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.