GIRA Datablad

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

eNet trådløs betjeningspåsats



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	5495 01	1/5		4010337104537
renhvit glans	5495 03	1/5		4010337104513
renhvit silkematt	5495 27	1/5		4010337104490
antrasitt	5495 28	1/5		4010337104483
aluminiumsfarget (lakkert)	5495 26	1/5		4010337104476
svart matt (lakkert)	5495 005	1/5		4010337104452
grå matt (lakkert)	5495 015	1/5		4010337104445
rustfritt stål	5495 600	1/5		4010337104469

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Egenskaper

- Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
- Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
- Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.
- Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
- Statustilbakemelding til trådløs sender.
- Statusvisning med LED.
- Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

- Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
- Posisjon for solbeskyttelse og skumring.
- Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

- Scenedrift mulig.
- Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

- eNet-sender med spenningsforsyning.
- Styring av belysning.
- Styring av solavskerming.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

- Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
- Deaktiver underenhetanalyse.
- Betjeningssperrer.
- Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
- Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
- Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
- Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- el. neddimmingsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
- Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.