# GIRA Datablad

catalogue.gira.com

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Bærering Modular Jack dobbel Bærering MJ-01 til MJ-10**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Bærering MJ-01 | 5601 00<br>6944031 | 1/10 | | 4010337460015 |
| Bærering MJ-02 | 5602 00<br>6944032 | 1/10 | | 4010337460022 |
| Bærering MJ-03 | 5603 00 | 1/10 | | 4010337460039 |
| Bærering MJ-04 | 5604 00<br>6944034 | 1/10 | | 4010337460046 |
| Bærering MJ-05 | 5605 00<br>6944035 | 1/10 | | 4010337460053 |
| Bærering MJ-06 | 5606 00<br>6944036 | 1/10 | | 4010337460060 |
| Bærering MJ-07 | 5607 00<br>6944037 | 1/10 | | 4010337460077 |
| Bærering MJ-08 | 5608 00<br>6944038 | 1/10 | | 4010337460084 |
| Bærering MJ-09 | 5609 00<br>6944039 | 1/10 | | 4010337460091 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bærering MJ-10 | 5610 00<br>6944040 | 1/10 | 4010337460107 |

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Mål | |
| - MJ-01, MJ02, MJ-07: | B 14,8 x 19,5 mm |
| - MJ-03: | B 14,8 x H 20,0 mm |
| - MJ-04, MJ-09: | B 14,8 x 19,3 mm |
| - MJ-05: | B 16,7 x H 17,3 mm |
| - MJ-06: | B 15,9 x H 18,3 mm |
| - MJ-08: | B 14,8 x H 19,0 mm |
| - MJ-10: | B 16,1 x H 18,5 mm |

**Merknader**

- Kun for skruefeste.
- Egnet for kanalinstallasjon.