GIRA Arkusz danych

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~ z polem opisowym Wyłącznik 2-bieg.



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	0112 30	-	-	4010337112303

Właściwości

- Ze podświetlająca lampka jarzeniowa.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm²
Moc znamionowa - LEDi/CFLi:	100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
- W zależności od dostępności.

Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „HEIZUNG EIN/AUS”, „VERWARMING AAN/UIT” jest dołączony.
- Załączony dławik do przewodu 2x (dławik podwójny).
- Podświetlająca lampka jarzeniowa 230 V~ 1,5 mA jest zawarta w zestawie.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.