© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z płytą litą Standard 55

Specyfikacja		Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	kremowy z połyskiem	0780 01	1/10		4010337780014
	czysta biel z połyskiem	0780 03	1/10		4010337780038
	czysta biel matowa	0780 04	1/10		4010337780045

Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.