© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z płytą litą Standard 55**

| Specyfikacja | | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | kremowy z połyskiem | 0780 01 | 1/10 | | 4010337780014 |
| | czysta biel z połyskiem | 0780 03 | 1/10 | | 4010337780038 |
| | czysta biel matowa | 0780 04 | 1/10 | | 4010337780045 |

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Głębokość montażu: | 25 mm |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm² do 2,5 mm² |

**Wskazówki**

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.