© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Bramofon natynkowy 6x



Specyfikacja		Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	czysta biel	1268 66	1		4010337003892
	antracytowy (lakierowany)	1268 67	1		4010337003908
	kolor aluminium (lakierowane)	1268 65	1		4010337003885

Właściwości

- Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
- Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
- Materiał ramki z odpornego na pękanie tworzywa termoplastycznego wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokarbowym.
- Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Głośnik odporny na warunki pogodowe.
- Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
- Regulowana głośność mowy.
- Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
- Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
- Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
- Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
- Niewielka wysokość konstrukcyjna wynosząca tylko 19 mm.

Dane techniczne

Zasilanie:	DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza	
- Magistrala 2-przewodowa:	2 x zacisk śrubowy

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Zasilanie dodatkowe:	2 x zacisk śrubowy
Stopień ochrony:	IP44
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Wymiary	
- Szyldziki z nazwiskami:	szer. 62 × wys. 18 mm
- :	szer. 110 × wys. 253 × gł. 19 mm

Wskazówki

- Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony przycisku przywoławczego 3x.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.